

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156020



Болт с шестигранной головкой M6x30 мм.




CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3156020
Тип	NHS M6x30 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M6x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,751 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Длина	30 мм
Размер d	6 мм
Размер L	30 мм

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156020



## Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Размер под ключ	10