


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 V4A

Артикульный номер: 3156024



Болт с шестигранной головкой M8x20 мм



CE

- A4** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156024
Тип	NHS M8x20 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M8x20mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,23 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 V4A

Артикульный номер: 3156024



Размеры



Длина	20 мм
Размер d	8 мм
Размер L	20 мм

Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Размер под ключ	13