


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156025



Болт с шестигранной головкой M8x25 мм.




CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156025
Тип	NHS M8x25 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M8x25mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,39 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	25 мм
Размер d	8 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156025



Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Размер под ключ	13