

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156028



Болт с шестигранной головкой M8x5 мм.



CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156028
Тип	NHS M8x50 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M8x50mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,18 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	50 мм
Размер d	8 мм
Размер L	50 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156028



Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Размер под ключ	13