

Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188302



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3188302
Тип	NHWS 10x100 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	10x100mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1316 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188302



Размеры



Длина	100 мм
Размер D	10 мм
Размер L	100 мм

Технические характеристики

Диаметр стержня	10 мм
Размер под ключ	17