

Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188388



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3188388
Тип	HHWS 12x80 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	12x80mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	6,43 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1573 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188388



Размеры



Длина	80 мм
Размер D	12 мм
Размер L	80 мм

Технические характеристики

Диаметр стержня	12 мм
Размер под ключ	19