

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V2A

Артикульный номер: 3397106



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3397106
Тип	NN M10 A2
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,043 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0502 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V2A



Артикульный номер: 3397106

Размеры



Размер d	10 мм
Размер h	8,4 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	17
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	3/8 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник