Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V4A

Артикульный номер: 3400177

Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.

CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3400177
Тип	HN M10 A4
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,084 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0559 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V4A

Артикульный номер: 3400177

Размеры



Размер d	10 мм
Размер h	8,4 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	17
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	3/8 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник