

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400109



Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8



Сталь



Electrogalvanised, black-passivated

Исходные данные

Артикульный номер	3400109
Тип	NN M10 G SW
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M10
Цвет	черный
Материал	Сталь
Поверхность	Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,014 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400109



Размеры



Размер d	10 мм
Размер h	8,4 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M10
Вид резьбы	Метрический
с фланцем	нет
Размер под ключ	17