

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V2A

Артикульный номер: 3397114



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



CE

A2 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3397114
Тип	HN M12 A2
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,73 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0743 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V2A



Артикульный номер: 3397114

Размеры



Размер d	12 мм
Размер h	10,8 мм

Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	19
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/2 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник