

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400069



Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8



St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3400069
Тип	NN M6 G
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,221 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0004 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400069



Размеры



Размер d	6 мм
Размер h	5,2 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	10
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/4 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник