

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400085



Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8



St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3400085
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0129 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400085



Размеры



Размер d	8 мм
Размер h	6,8 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	13
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	5/16 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник