

Технический паспорт

Болт с крючкообразной головкой А2

Артикульный номер: 1154990



Болт с Г-образной головкой для крепления кабельных трасс к кронштейнам.



A2 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1154990
Тип	HS M6x13 A2
Обозначение 1	Болт с крючкообразн головкой
Обозначение 2	Крепление проволочных лотков
Производитель	OBO
Размер	M6x13
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,573 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0276 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с крючкообразной головкой А2

Артикульный номер: 1154990



Размеры



Технические характеристики

Общая длина	24 мм
Резьба	M6
Длина резьбы	13 мм