

# Технический паспорт

## Болт с крючкообразной головкой А4

Артикульный номер: 1154975



Болт с Г-образной головкой для крепления кабельных трасс к кронштейнам.



CE

- A4** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	1154975
Тип	HS M8x60 A4
Обозначение 1	Болт с крючкообразн головкой
Производитель	OBO
Размер	M8x60
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,33 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1128 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Болт с крючкообразной головкой А4

Артикульный номер: 1154975



## Размеры



## Технические характеристики

Общая длина	68 мм
Резьба	M8
Длина резьбы	22 мм