

# Технический паспорт

Винт с плоской головкой НТ 10

Артикульный номер: 3498142



Саморез для огнестойкого крепления кабельных устройств для сохранения функциональности по стандарту DIN 4102, часть 12, на элементах несущих деревянных конструкций. Благодаря форме головки возможна установка без дополнительной подкладной шайбы.



CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	3498142
Тип	НТ 10x100 TD
Обозначение 1	Винт с плоской головкой
Обозначение 2	для деревянных деталей
Производитель	OBO
Размер	10x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Винт с плоской головкой НТ 10

Артикульный номер: 3498142



## Размеры



Длина	100 мм
Размер D	10 мм
Размер L	100 мм

## Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	22,5 мм
Форма головки	Тарельчатая головка
Диаметр стержня	7 мм
Винтовая система	Togx
Двойной	нет