

Технический паспорт

Винт с плоской головкой НТ 6

Артикульный номер: 3498136



Саморез для огнестойкого крепления кабельных устройств для сохранения функциональности по стандарту DIN 4102, часть 12, на элементах несущих деревянных конструкций. Благодаря форме головки возможна установка без дополнительной подкладной шайбы.



CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3498136
Тип	НТ 6x120 TD
Обозначение 1	Винт с плоской головкой
Обозначение 2	для деревянных деталей
Производитель	OBO
Размер	6x120
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт с плоской головкой НТ 6

Артикульный номер: 3498136



Размеры



Длина	120 мм
Размер D	6 мм
Размер L	120 мм

Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	14 мм
Форма головки	Тарельчатая головка
Диаметр стержня	4,5 мм
Винтовая система	Togx
Двойной	нет