Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен

Артикульный номер: 2003442



Монтажная коробка для полых стен. Размеры согласно DIN 49073-1, для пластин толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными коробками и соединительными коробками, 8 пробивных отверстий для кабеля NYM, кабеля передачи данных и труб Ø 20 мм, монтажные коробки могут использоваться в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, в комплекте с распорными винтовыми креплениями, класс защиты IP30.
Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

850° Ø 68 IP 20

PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2003442
Тип	HV 60
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	Полая стена
Производитель	OBO
Размер	Ø68mm, H61mm
Цвет	оранжевый
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,74 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,2038 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен

Артикульный номер: 2003442

Размеры



Высота	61 мм

Технические характеристики

Количество вводов	8
Число вставок	1
Способ ввода	мембранных вводов для проводов NYM, кабелей и труб Ø 20 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Исполнение	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Болты
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	да
Электрические вводы	8
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Форма	круглой формы
Диаметр фрезерного отверстия	68 мм
Повышение живучести конструкции	без
Высота пола мин.	61 мм
Для труб диаметром	20 мм
Подходит для пластин толщиной макс.	35 мм
Подходит для пластин толщиной мин.	7 мм
Зазор винтов прибора	60 мм
Не содержит галогенов	да
макс. Поперечное сечение	2,5 мм²
С экранированием	нет
Со скобами	нет
С винтами	да
Вид монтажа	Полая стена
Номинальное сечение макс.	2,5 мм²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм²
Пломбируемая	нет
Ударопрочность	нет
Вид защиты	IP30

Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен

Артикульный номер: 2003442

Технические характеристики

С переходником	без
воздухонепроницаемая	нет
Расчетное напряжение	400 V