

Технический паспорт

Регулируемая изоляционная траверса для крепления к трубе

Артикульный номер: 5408849



Регулируемая изоляционная траверса для монтажа молниеприемных стержней и проводников с соблюдением разделительного интервала:

- бесступенчатое регулирование интервала (длина = 550-1000 мм);
- из пластика, усиленного стекловолокном ($k_m = 0,7$);
- для крепления к трубе (вкл. монтажную ленту длиной 2 м и фиксатор).



GFK Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные

Артикульный номер	5408849
Тип	ISAV1000R
Обозначение 1	Изолир дистанц держатель
Обозначение 2	регулируемая настройка длины
Производитель	OBO
Размер	550-1000mm
Материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	130 кг
Единица веса	кг/100 шт.