

Технический паспорт

Регулируемая изоляционная траверса для крепления к стене

Артикульный номер: 5408852



Регулируемая изоляционная траверса для монтажа молниеприемных стержней и проводников с соблюдением разделительного интервала.

- бесступенчатое регулирование интервала (длина = 550-1000 мм);
- из пластика, усиленного стекловолокном ($\kappa_m = 0,7$);
- для фиксации к стене с помощью 10 крепежных отверстий 4,2 мм и 4 крепежных отверстий 6,9 мм.



Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные

Артикульный номер	5408852
Тип	ISAV1000W
Обозначение 1	Изолир дистанц держатель
Обозначение 2	регулируемая настройка длины
Производитель	OBO
Размер	550-1000mm
Материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	130 кг
Единица веса	кг/100 шт.