

Технический паспорт

Адаптерная пластина

Артикульный номер: 6290456



Адаптерная пластина для установки кронштейна на электромонтажной колонне ISS для промышленности. Инструкция по монтажу входит в комплект поставки. Необходимо учитывать максимальную нагрузку на кронштейн. Кронштейн с адаптерной пластиной на профиле колонны прошел успешные испытания. Благодаря адаптерной пластине обеспечивается оптимальное крепление и нагрузка на систему.



St Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	6290456
Тип	ISS160160APKTSWA
Обозначение 1	Адаптерная пластина
Обозначение 2	для монтажа кронштейна
Производитель	OBO
Размер	166x216x56
Цвет	алюминиевый белый; RAL 9006
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	142 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,2723 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Адаптерная пластина


Артикульный номер: 6290456



Размеры



Длина	216 мм
Ширина	166 мм
Ширина	166 in
Высота	56 мм



Технические характеристики

Исполнение	вертикальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C