


Технический паспорт

Потолочное крепление

Артикульный номер: 6290436



Потолочное крепление для монтажа колонны к потолку. В комплект поставки входят 2 U-образных профиля из листовой стали толщиной 3 мм, потолочная пластина и необходимые аксессуары. Потолочное крепление регулируется по высоте.



St Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	6290436
Тип	ISS160160DB WA
Обозначение 1	Потолочное крепление
Обозначение 2	для промышленной колонны
Производитель	OBO
Размер	403x250x250
Цвет	алюминиевый белый; RAL 9006
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	443,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	19,3012 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Потолочное крепление

Артикульный номер: 6290436



Размеры



Длина	403 мм
Ширина	250 мм
Высота	250 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Привинтить
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C