


Технический паспорт

Втулка для сжатого воздуха

Артикульный номер: 6290495



Втулка для удаления сжатого воздуха из профиля электромонтажной колонны. Втулка имеет резьбовое отверстие G 1/2 (ISO 228-1) для крепления стандартной пневматической муфты. Устройство может быть установлено при помощи вкладышей для монтажных колонн и винтов в профиль колонны. Для того чтобы создать соответствующий канал для сжатого воздуха необходимо использовать шаблон для сверления, входящий в комплект поставки.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	6290495
Тип	ISS160160DLA
Обозначение 1	Подвод для сжатого воздуха
Обозначение 2	для промышленной колонны
Производитель	OBO
Размер	152x50x15mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,9956 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Втулка для сжатого воздуха

Артикульный номер: 6290495



Размеры



Длина	152 мм
Ширина	50 мм
Высота	15 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C