

Технический паспорт

Клеммовое крепление

Артикульный номер: 6286802



Крепёжный зажим для крепления телескопического профиля монтажных колонн ISS70110ST на профильную рейку в промежуточном перекрытии или подвесном потолке



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6286802
Тип	ISS98KF
Обозначение 1	Крепёжный зажим
Обозначение 2	для ISS98 и ISS133
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	24,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,5162 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клеммовое крепление

Артикульный номер: 6286802



Размеры



Длина	111 мм
Ширина	172 мм
Высота	35 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Зажимать
Не содержит галогенов	да