


Технический паспорт

Напольная пластина для ISS140100R

Артикульный номер: 6290336



Напольная пластина для крепления колонны SS140100R на полу. Имеет видимый край с 4 крепежными отверстиями диаметром Ø 8,5 мм.



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6290336
Тип	ISSBP140100RW
Обозначение 1	Напольная пластина
Обозначение 2	для ISS140100R
Производитель	OBO
Размер	200x160x3
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	57,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,7305 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Напольная пластина для ISS140100R

Артикульный номер: 6290336



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	160 мм
Высота	3 мм

Технические характеристики

Регулируется	нет
Не содержит галогенов	да