


Технический паспорт

Напольная пластина для ISSDM45

Артикульный номер: 6290348



Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм для дополнительной фиксации колонны на полу.



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6290348
Тип	ISSBPDМ45WА
Обозначение 1	Напольная пластина
Обозначение 2	для ISSDM45
Производитель	OBO
Размер	185x135x3
Цвет	алюминиевый белый; RAL 9006
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,8296 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Напольная пластина для ISSDM45



Артикульный номер: 6290348

Размеры



Длина	185 мм
Ширина	135 мм
Высота	3 мм

Технические характеристики

Регулируется	нет
Не содержит галогенов	да