

# Технический паспорт

Натяжное устройство

Артикульный номер: 6290189



Натяжное устройство для фиксации монтажной колонны в области потолка. Область регулировки лежит в промежутке от 313 мм (базовая длина) до 480 мм.



Alu Алюминий

## Исходные данные

Артикульный номер	6290189
Тип	ISSDV
Обозначение 1	Натяжное устройство
Обозначение 2	для электр.колонны пол-потолок
Производитель	OBO
Размер	313x31
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	70 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,3324 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Натяжное устройство

Артикульный номер: 6290189



### Размеры



Длина	313 мм
Ширина	31 мм
Высота	31 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	Зажимать
Не содержит галогенов	да