


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS140700

Артикульный номер: 6290043



Электромонтажная колонна ISS, неукомплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых, телефонных розеток и т. д.), максимально возможен монтаж 10 устройств. Подходит для напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказывать отдельно. Монтаж устройств возможен при использовании монтажных коробок серии 71GD... Дополнительно возможна установка разделительной перегородки GA-TW (6279711) и фиксаторов крышки KL80A.



Alu Алюминий

EL анодированный

Исходные данные

Артикульный номер	6290043
Тип	ISSHS140700EL
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол
Производитель	OBO
Размер	675x130x140
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	466 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	49,8405 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS140700


Артикульный номер: 6290043



Размеры



Длина	675 мм
Ширина	130 мм
Высота	140 мм



Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS140700

Артикульный номер: 6290043



Технические характеристики

Количество крышек	2
Кол-во секций	2 Сталь
Исполнение	двухсторонний
Вид крепления	Привинтить
Монтаж в полу	да
Потолочный монтаж	нет
Сплошной профиль	да
Не содержит галогенов	да
Кабельный ввод	Внизу
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Нестационарный	нет
Форма колонны	прямоугольной формы
Высота колонны мин.	675 мм
Регулируемый	нет
Предварительно соединен проводами	нет