


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS4

Артикульный номер: 6286700



Электромонтажная колонна ISS из листовой стали с системным отверстием 76,5 мм с 4 сторон. Неукомплектованная, подходит для монтажа 6 стандартных механизмов со всех 4 сторон (розетки, телефон, и т.д.), максимум возможен монтаж 24 устройств. Крепится непосредственно на полу. Необходимые монтажные коробки для устройств заказываются отдельно. Монтажные колонны подходят для установки монтажных коробок серии 71GD..., которые крепятся с лицевой стороны колонны.



St Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	6286700
Тип	ISSHS4RW
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол
Производитель	OBO
Размер	680x212x212
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1050 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	36,2655 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS4

Артикульный номер: 6286700



Размеры



Длина	680 мм
Ширина	212 мм
Высота	212 мм



Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS4

Артикульный номер: 6286700



Технические характеристики

Количество крышек	4
Кол-во секций	4 Сталь
Исполнение	Прочее
Вид крепления	Привинтить
Монтаж в полу	да
Потолочный монтаж	нет
Сплошной профиль	да
Не содержит галогенов	да
Кабельный ввод	Внизу
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Нестационарный	нет
Форма колонны	квадратные
Высота колонны мин.	680 мм
Регулируемый	нет
Предварительно соединен проводами	нет