


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS4

Артикульный номер: 6286700



Электромонтажная колонна ISS из листовой стали с системным отверстием 76,5 мм с 4 сторон. Неукомплектованная, подходит для монтажа 6 стандартных механизмов со всех 4 сторон (розетки, телефон, и т.д.), максимум возможен монтаж 24 устройств. Крепится непосредственно на полу. Необходимые монтажные коробки для устройств заказываются отдельно. Монтажные колонны подходят для установки монтажных коробок серии 71GD..., которые крепятся с лицевой стороны колонны.



St Сталь

Исходные данные

| | |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер | 6286700 |
| Тип | ISSHS4 61OT3RW |
| Обозначение 1 | Установочная министойка |
| Обозначение 2 | с системным отверстием 80 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 680x212x212 |
| Цвет | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал | Сталь |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1050 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 36,2655 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS4

Артикульный номер: 6286700



Размеры



| | |
|--------|--------|
| Длина | 680 мм |
| Ширина | 212 мм |
| Высота | 212 мм |



Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS4

Артикульный номер: 6286700



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Количество крышек | 4 |
| Кол-во секций | 4 Сталь |
| Исполнение | Прочее |
| Вид крепления | Привинтить |
| Монтаж в полу | да |
| Потолочный монтаж | нет |
| Сплошной профиль | да |
| Не содержит галогенов | да |
| Кабельный ввод | Внизу |
| Ширина верхних крышек | 76,5 мм |
| Нестационарный | нет |
| Форма колонны | квадратные |
| Высота колонны мин. | 680 мм |
| Регулируемый | нет |
| Предварительно соединен проводами | нет |