

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRHSM45

Артикульный номер: 6290054



Электромонтажная колонна ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.

В комплект входят:

1 односекционная колонна со стержневой опорой

Общая длина: 675 мм

1 алюминиевая крышка

Длина: 675 мм

Основным элементом конструкции электромонтажной колонны ISS является тонкий круглый алюминиевый профиль, на лицевой стороне которого находится гладкая крышка канала для монтажа электроустановочных изделий серии Rapid 45. Крышка размером 45 мм предназначена для прямого монтажа переключателей и устройств со штекерными разъемами Modul 45®. В электромонтажную колонну можно установить до 14 устройств серии Modul 45. При использовании Modul 45connect® или электропроводки, для которой требуется больше места, максимальное количество монтируемых устройств снижается. Дополнительно можно установить перегородку типа 2371/40 (6023096).



Alu

Алюминий

P

с порошковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6290054
Тип	ISSRHSM45SW
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол
Производитель	OBO
Размер	675x70x60
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Алюминий
Поверхность	с порошковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	135 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	14,6856 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRHSM45

Артикульный номер: 6290054



Размеры



Длина	675 мм
Ширина	70 мм
Высота	59,5 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Кол-во секций	1 Сталь
Исполнение	односторонний
Вид крепления	Стержневая опора
Монтаж в полу	да
Потолочный монтаж	нет
Сплошной профиль	да
Не содержит галогенов	да
Кабельный ввод	Внизу
Ширина верхних крышек	45 мм
Нестационарный	нет
Форма колонны	круглой формы
Высота колонны мин.	675 мм
Регулируемый	нет
Предварительно соединен проводами	нет