

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRM45

Артикульный номер: 6290086



Электроустановочные колонны ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с натяжным креплением

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством

1 алюминиевая крышка

Длина: 3000 мм

Дизайн данной электромонтажной колонны ISS основывается на очень тонком, круглом

алюминиевом профиле, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	6290086
Тип	ISSRM45RW
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол/потолок
Производитель	OBO
Размер	3000x70x59
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	510 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	61,1226 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRM45



Артикульный номер: 6290086

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	70 мм
Высота	59 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Кол-во секций	1 Сталь
Исполнение	односторонний
Вид крепления	Зажимать
Монтаж в полу	да
Потолочный монтаж	да
Сплошной профиль	да
Не содержит галогенов	да
Выравнивание по высоте, макс.	480 мм
Выравнивание по высоте, мин.	315 мм
Кабельный ввод	вверху
Ширина верхних крышек	45 мм
Нестационарный	нет
Форма колонны	круглой формы
Высота колонны макс.	3480 мм
Высота колонны мин.	3315 мм
Регулируемый	да
Предварительно соединен проводами	нет