


Технический паспорт

Кабельный отвод А2

Артикульный номер: 6220145



Кабельный отвод для проволочных лотков.
Кабельный отвод сохраняет определенные радиусы изгиба и предотвращает возможные обрывы кабеля. Устанавливается в продольном направлении и сбоку, подходит для большой ширины.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6220145
Тип	KAB GR A2
Обозначение 1	Кабельный отвод
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	192x85x51
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный отвод A2

Артикульный номер: 6220145



Размеры



Длина	193 мм
Ширина	85 мм
Ширина	3,47 in

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет