

Технический паспорт

Кабельный отвод FT

Артикульный номер: 6220142



Кабельный отвод для проволочных лотков.
Кабельный отвод сохраняет определенные радиусы изгиба и предотвращает возможные обрывы кабеля. Устанавливается в продольном направлении и сбоку, подходит для большой ширины.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6220142
Обозначение 1	Кабельный отвод
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	192x85x51
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	17,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный отвод FT

Артикульный номер: 6220142



Размеры



Длина	193 мм
Ширина	85 мм
Ширина	3,47 in

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет