

Технический паспорт

Дуга для трубы из пластика без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047739



Аксессуары: дуга на 90 ° согласно EN 61386 (код: 4421) для электромонтажных труб, не содержащих галогенов.



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	2047739
Тип	KBH25 LGR
Обозначение 1	Дуга для пластик. армир. трубы
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	Ø25mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	4,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга для трубы из пластика без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047739



Размеры



Длина	206,5 мм
Размер A	59 мм
Размер D	25 мм
Размер L	206,5 мм
Размер m (мм)	M25
Размер R	122,5 мм
Размер t	1,7 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	25 мм
Не содержит галогенов	да
С муфтой	нет
Угол дуги	90 °