

Технический паспорт

Дуга для трубы из пластика без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047740



Аксессуары: дуга на 90 ° согласно EN 61386 (код: 4421) для электромонтажных труб, не содержащих галогенов.



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	2047740
Тип	KBH32 LGR
Обозначение 1	Дуга для пластик. армир. трубы
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	Ø32mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга для трубы из пластика без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047740



Размеры



Длина	263 мм
Размер A	87 мм
Размер D	32 мм
Размер L	263 мм
Размер m (мм)	M32
Размер R	144 мм
Размер t	1,9 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	32 мм
Не содержит галогенов	да
С муфтой	нет
Угол дуги	90 °