

# Технический паспорт

## Профиль конвекционной решетки

Артикульный номер: 6287733



Профиль конвекционной решетки (ламель) устанавливается для соответствующего визуального уплотнения промежутков между коробом и стеной. Профили конвекционной решетки подходят для горизонтального и вертикального монтажа.



**Alu** Алюминий

**EL** анодированный

### Исходные данные

Артикульный номер	6287733
Тип	KG2EL 2000
Обозначение 1	Профиль
Производитель	OBO
Размер	20x22x2000
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	21,9 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,6816 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Профиль конвекционной решетки


Артикульный номер: 6287733



### Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	19,3 мм
Высота	21,7 мм



### Технические характеристики

Не содержит галогенов	да
-----------------------	----