

Технический паспорт

Профиль конвекционной решетки

Артикульный номер: 6287723



Профиль конвекционной решетки (ламель) устанавливается для соответствующего визуального уплотнения промежутков между коробом и стеной. Профили конвекционной решетки подходят для горизонтального и вертикального монтажа.



Alu Алюминий

EL анодированный

Исходные данные

Артикульный номер	6287723
Тип	KG2EL 3000
Обозначение 1	Профиль
Производитель	OBO
Размер	20x22x3000
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	21,9 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,6813 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Профиль конвекционной решетки


Артикульный номер: 6287723



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	19,3 мм
Высота	21,7 мм



Технические характеристики

Не содержит галогенов	да
-----------------------	----