

Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047726



Система труб с муфтой из пластика, согласно стандарту EN 61386 (код: 44321), для защиты кабеля и проводов от механического воздействия.



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	2047726
Обозначение 1	Пластиковая армирован. труба
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	Ø63, 3000mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Метр
Масса	52,4 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047726




Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	63 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M63
Размер t	2,3 мм

M63



Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047726



Технические характеристики

Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	тяжелый (1250 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 90 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 15 °C
Размер	M63
Не содержит галогенов	да
Код классификации	0
Ударопрочность	высокая (2,0 кг/300 мм)