

Технический паспорт

Траверса продольная

Артикульный номер: 6347053



Траверса для стойки IS 8.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6347053
Тип	KI 8 FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	155 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса продольная

Артикульный номер: 6347053



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	156,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм