

Технический паспорт

Траверса поперечная

Артикульный номер: 6347061



Траверса для стойки IS 8 . Прокладка листовых лотков или кабельных лотков лестничного типа в продольном направлении.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6347061
Тип	KI 8 NOK FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки IS8, под углом 90°
Производитель	OBO
Размер	200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	158,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса поперечная

Артикульный номер: 6347061



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	156,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм