


Технический паспорт


Клемма быстрозажимная для 12 контактов

Артикульный номер: 2016270



Клемма для подключения нейтрального провода с 12 быстрозажимными клеммными контактами 2,5 мм²; 2 быстрозажимными клеммными контактами 4 мм² и 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм².

Для установки на DIN-рейку 15 мм согласно DIN EN 50022.



Исходные данные

Артикульный номер	2016270
Тип	KL-DBP12x02GR
Обозначение 1	Линейный зажим
Обозначение 2	со штекерными контактами
Производитель	OBO
Размер	12x2,5mm²
Цвет	серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0098 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма быстрозажимная для 12 контактов

Артикульный номер: 2016270



Размеры



Длина	85 мм
Высота	20 мм

Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Количество клемм	12
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Подходит для гибких проводов	нет
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	нет
Подходит для многожильных проводов	нет
Вид монтажа	Монтажная рейка 15 мм
Номинальное сечение макс.	16 мм ²
Номинальное сечение мин.	10 мм ²
Количество полюсов	12