


Технический паспорт

Быстрозажимная клемма для подключения
заземляющего провода, 12 контактов
Артикульный номер: 2016260



Клемма для подключения нулевого провода с 12 точками подключения клемм 2,5 мм² или 1,5 мм² с кабельным зажимом; две точки подключения клемм 4 мм² или 2,5 мм² с кабельным зажимом и двумя точками подключения клемм с помощью болтов до 25 мм² или 16 мм², 3 Нм. Для фиксации на монтажных шинах 15 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).



РА Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	2016260
Тип	KL-DBS12x02GRGN
Обозначение 1	Клемма защитного соединения
Обозначение 2	со штекерными контактами
Производитель	OBO
Размер	12x2,5mm ²
Цвет	серый/зеленый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0722 кг CO ₂ / 1 Шт.

Технический паспорт

Быстрозажимная клемма для подключения
заземляющего провода, 12 контактов
Артикульный номер: 2016260



Размеры



Длина	85 мм
Высота	20 мм

Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Количество клемм	12
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Подходит для гибких проводов	да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	нет
Подходит для многожильных проводов	нет
Вид монтажа	Монтажная рейка 15 мм
Номинальное сечение макс.	16 мм ²
Номинальное сечение мин.	10 мм ²
Количество полюсов	12
Поперечное сечение	12 клемм до 16 мм ² мм ²