

Технический паспорт

Клеммная колодка 1–4 мм² для коробок Т-серии

Артикульный номер: 2016180



Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной гальваническим способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 1 ÷ 4 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-контактов, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 x 6 мм², 4 x 4 мм² или 6 x 2,5 мм².
Аксессуары для кабельных распределительных коробок Т25; Т40



РА полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2016180
Тип	KL-T 01-04
Обозначение 1	Клеммная колодка
Производитель	OBO
Размер	4mm ²
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Клеммная колодка 1–4 мм² для коробок Т-серии

Артикульный номер: 2016180



Размеры



Длина	37,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	28 мм

Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	4 мм ²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	1 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	5
Количество клемм на каждом полюсе	1
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	Прочее
Номинальное сечение макс.	4 мм ²
Номинальное сечение мин.	1 мм ²
Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	32 A
Количество полюсов	5
Поперечное сечение	максимальные размеры поперечных сечений: 4x2,5 мм ² , 5x1,5 мм ² или 6x1 мм ² мм ²
Прозрачный	нет