

Технический паспорт

Клеммная колодка 1,5–6 мм² для коробок Т-серии и Х-серии

Артикульный номер: 2016185



Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 1,5 ÷ 6 мм², номинальное напряжение 400 В, 5-контактов, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 3 x 6 мм², 4 x 4 мм² или 6 x 2,5 мм².

Аксессуары для кабельных распределительных коробок В9/TM; T60



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2016185
Тип	KL-T 02-06
Обозначение 1	Клеммная колодка
Производитель	ОВО
Размер	6mm ²
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,38 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1677 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клеммная колодка 1,5–6 мм² для коробок Т-серии и Х-серии

Артикульный номер: 2016185



Размеры



Длина	62 мм
Ширина	25 мм
Высота	35 мм

Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	6 мм ²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	2,5 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	5
Количество клемм на каждом полюсе	1
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	Прочее
Номинальное сечение макс.	6 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	41 A
Количество полюсов	5
Поперечное сечение	максимальные размеры поперечных сечений: 3x6 мм ² , 4x4 мм ² или 6x2,5 мм ²
Прозрачный	нет