

Технический паспорт

Клеммная колодка 16–35 мм² для коробок Т-серии и Х-серии

Артикульный номер: 2016195



Клеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 16 ÷ 35 мм², номинальное напряжение 400 В, 1 контакт, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 4x35мм², 4x25мм², 8x16мм² или 12x10мм².



РА

Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2016195
Тип	KL-T 16-35
Обозначение 1	Клеммная колодка
Производитель	OBO
Размер	35mm ²
Цвет	светло-серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	5,63 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1639 кг CO ₂ / 1 Шт.



Технический паспорт

Клеммная колодка 16–35 мм² для коробок Т-серии и Х-серии

Артикульный номер: 2016195



Размеры



Длина	52 мм
Ширина	24 мм
Высота	36 мм

Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	35 мм ²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии	10 мм ²
Место соединения	С боковой стороны
Количество клемм	4
Количество клемм на каждом полюсе	1
Конструкция электрического разъема 1	Винтовой зажим
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Изоляционный материал	Термопласт
Вид монтажа	Прочее
Номинальное сечение макс.	35 мм ²
Номинальное сечение мин.	16 мм ²
Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	125 A
Количество полюсов	1
Поперечное сечение	Максимальные размеры поперечных сечений: 4x 35 мм ² , 4x25 мм ² , 8x16 мм ² или 12x10 мм ² мм ²
Прозрачный	нет