


Технический паспорт

Фиксатор KL

Артикульный номер: 6354122



Фиксатор типа KL1 для крепления легких несущих конструкций к фланцам стальных конструкций.
Фиксатор следует подогнать в соответствии с толщиной материала держателя.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6354122
Тип	KL1 20 S FT
Обозначение 1	Фиксирующая планка
Обозначение 2	для стального держателя 20 мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Фиксатор KL

Артикульный номер: 6354122



Размеры



Высота	20 мм
--------	-------

Технические характеристики

Метрическая резьба	10
Винт	M10 x 50