

Технический паспорт

Комбинированная гайка А4

Артикулный номер: 6408940



Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикулный номер	6408940
Тип	KM M12 A4
Обозначение 1	Комбинированная гайка
Обозначение 2	с запрессованной шайбой
Производитель	OBO
Размер	M12
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1088 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Размер d	12 мм
Размер h	12 мм

Технический паспорт

Комбинированная гайка А4

Артикульный номер: 6408940



Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
Размер под ключ	18
Самофиксирующийся	да
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/2 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник