

Технический паспорт

Комбинированная гайка А4

Артикулный номер: 6408970



Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикулный номер	6408970
Тип	KM M6 A4
Обозначение 1	Комбинированная гайка
Обозначение 2	с запрессованной шайбой
Производитель	OBO
Размер	M6
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,315 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0166 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Размер d	6 мм
Размер h	6 мм

Технический паспорт

Комбинированная гайка А4

Артикульный номер: 6408970



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
Размер под ключ	10
Самофиксирующийся	да
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/4 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник