

# Технический паспорт

## Комбинированная гайка F

Артикульный номер: 6408962



Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




**St** Сталь

**F** огневое цинкование

### Исходные данные

Артикульный номер	6408962
Тип	KM M6 F
Обозначение 1	Комбинированная гайка
Обозначение 2	с запрессованной шайбой
Производитель	OBO
Размер	M6
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,315 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0097 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер d	6 мм
Размер h	6 мм

# Технический паспорт

Комбинированная гайка F

Артикульный номер: 6408962



## Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
Размер под ключ	10
Самофиксирующийся	да
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/4 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник