Технический паспорт

Лента для защиты кромок, черная

Артикульный номер: 6072895



Лента для защиты кромок со стальной вкладкой, предназначенная для покрытия обрезных и оконечных краев кабельного лотка или металлоконструкции. Исполнение в черном цвете, устойчивое к УФ-излучению.

UV RESISTANT CE UKCA

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6072895
Тип	KSB 4 PVC
Обозначение 1	Лента для защиты кромок
Обозначение 2	для обрезных краев
Производитель	OBO
Цвет	черный
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Метр
Масса	15 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Лента для защиты кромок, черная

Артикульный номер: 6072895

Размеры



Длина	10 000 мм
Ширина	10,5 мм
Высота	15 мм
Размер h	15 мм
Размер h	0,59 in

Технические характеристики

Модель	Защитная лента
для материала толщиной макс.	4 мм
для материала толщиной макс.	0,16 in
для материала толщиной мин.	1,5 мм
для материала толщиной мин.	0,06 in
Подходит для	Кабельный лоток
Не содержит галогенов	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да